

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 68
---------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	36 x 15 x 26
------------	------	--------------

Materiali	PUR
-----------	-----

Materiale corpo	PUR
-----------------	-----

Materiale dado	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
----------------	----------------------------------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10722



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0010A03

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu