


# E10723



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0020A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Uscite

Modello elettrico PNP

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 36 x 15 x 26

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Collegamento elettrico - Presa


Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

# E10723




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042VAS0020A03



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =           nero  
BN =           marrone  
BU =           blu