E10724

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0005A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC002

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 47
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10724

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0005A04

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco