




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC004

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
-----------------------	-----	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



E10727



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0002A03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu