


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità

contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...70

Grado di protezione

IP 67

Dati meccanici

Dimensioni

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiali

PVC

Materiale corpo

PVC

Materiale dado

1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

E10739



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0010E03

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



Collegamento



BK = Colori dei fili conduttori :
BN = nero
BU = marrone
 blu