


# E10745



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0020E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità contatti dorati

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39

Materiali PVC

Materiale corpo PVC

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10745



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0020E04

### Collegamento elettrico


Cavo: 20 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco