

E10774




Connettore femmina a cablare

SDOAH040PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11509 oppure E11658

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 125 AC / < 150 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 35 x 20 x 30

Materiali PBT

Materiale corpo PBT

Materiale dado PA

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10774



Connettore femmina a cablare

SDOAH040PLSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PA



Collegamento

