


# E10788



## Connettore a cablare

SSTAA030MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Peso [g] 25

Dimensioni [mm] 20 x 20 x 58

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Pressacavo: PG 7

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



# E10788

## Connettore a cablare

SSTAA030MSSFKPG



### Collegamento

