


E10789



Connettore femmina a cablare

SDOGA030MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Peso [g] 25

Dimensioni [mm] 20 x 20 x 52,5

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



E10789



Connettore femmina a cablare

SDOGA030MSSFKPG

Collegamento

