


E10801



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0020E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità contatti dorati

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10801



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0020E04

Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PVC, arancione; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio