


E10815



Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...55 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 65

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x Torson, diritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10815




Cavo di collegamento

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Collegamento elettrico

Cavo: 0,2 m, PUR / PVC

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

