


# E10816



## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...55 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 65

### Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x Torson, dritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



# E10816




## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

### Collegamento elettrico

Cavo: 0,2 m, PUR / PVC

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

