


E10817



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	62,55
Dimensioni [mm]	30 x 15 x 39
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Funzionamento	1 x LED, giallo
-------------	---------------	-----------------



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Accessori

Fornitura

vite

Etichetta


Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

