


# E10824



## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Applicazione NAMUR

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 15 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 30 x 15 x 39

Materiali TPU; PUR

Materiale corpo TPU / PUR

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

### Accessori

Fornitura vite  
Etichetta

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10824




## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



### Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PVC, blu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

