

E10827




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH042MSS0005A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC645

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
-----------------------	-----	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Peso	[g]	163
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 47
Materiali		PUR trasparente
Materiale corpo		PUR, trasparente

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10827



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH042MSS0005A04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR, trasparente; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu
WH =	bianco