

E10831




Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC023

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10831



Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento

