


# E10832



## Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Materiali TPU

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10832



## Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Collegamento

