

E10835




Connettore integrato

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10411

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 O-ring

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Filettatura da incasso PG 9

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10835



Connettore integrato

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Collegamento elettrico


Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco