

E10837




Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTAH050VAN00,6A02

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10853

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Applicazione NAMUR

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 15 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 39 x 30 x 15

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10837



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTAH050VAN00,6A02

Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR / PVC, blu, \varnothing 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x \varnothing 0,2 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento

1 _____ WH

2 _____ BK