


E10844



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso	[g]	45,7
Materiali	TPU	
Materiale corpo	TPU	
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	vite	
	Etichetta	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,5 Nm

