


E10846



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Applicazione	NAMUR
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 15 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Dimensioni [mm]	30 x 15 x 39
Materiali	TPU; PUR
Materiale corpo	TPU / PUR
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
Accessori	
Fornitura	vite Etichetta
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E10846



Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PVC, blu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

