


Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Applicazione	NAMUR
--------------	-------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 15 DC
---------------------------	---------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	30 x 15 x 39
-----------------	--------------

Materiali	TPU; PUR
-----------	----------

Materiale corpo	TPU / PUR
-----------------	-----------

Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
----------------	--------------------

Accessori

Fornitura	vite
	Etichetta

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------




Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR / PVC, blu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)

