


# E10850



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA030VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; contatti dorati |
| Senza silicone | si                              |

### Dati elettrici

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tensione di esercizio [V] | < 250 AC |
|---------------------------|----------|

### Condizioni ambientali

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
| Grado di protezione       | IP 67    |

### Dati meccanici

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 42       |
| Materiali       | PVC                |
| Materiale corpo | PVC                |
| Materiale dado  | 1.4404 (AISI 316L) |

### Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

# E10850



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA030VAS0005E03

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, giallo, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
GN = verde  
RD/BK = rosso / nero  
RD/WH = rosso / bianco