


E10852



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA040VAS0005E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC
---------------------------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 42
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10852



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGA040VAS0005E04

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco