E10854

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0002H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC007

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione			
Particolarità			senza alogeno
Dati elettrici			
Tensione di esercizio	[V]		10...30 DC
Uscite			
Modello elettrico			PNP
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]		-25...90
Grado di protezione			IP 67
Dati meccanici			
Dimensioni	[mm]		27 x 15 x 39
Materiali			TPU trasparente
Materiale corpo			TPU, trasparente
Materiale dado			ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	2 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni			
Quantità			1 pezzo

E10854

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043MSS0002H04

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco