


E10860



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF040MSS0005A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67; (si avvita)

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10860



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF040MSS0005A04

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco