

E10863




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040MSS0002A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11199

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67; (si avvita)

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	16 x 8 x 26
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10863



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040MSS0002A04

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco