
E10864

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040MSS0005A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67; (si avvita)
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	16 x 8 x 26
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10864

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040MSS0005A04

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco