


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH030MSS0002E03



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Peso	[g]	87,5
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E10867



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH030MSS0002E03

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



BK = Colori dei fili conduttori :
BU = nero
GN/YE = blu
 verde / giallo