


# E10868



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH030MSS0005E03



| Dati elettrici        |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| Tensione di esercizio | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Condizioni ambientali |      |                     |
| Temperatura ambiente  | [°C] | -25...90            |
| Grado di protezione   |      | IP 67               |
| Dati meccanici        |      |                     |
| Peso                  | [g]  | 198,3               |
| Dimensioni            | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| Materiali             |      | TPU                 |
| Materiale corpo       |      | TPU                 |
| Materiale dado        |      | ottone, nichelato   |
| Osservazioni          |      |                     |
| Quantità              |      | 1 pezzo             |

# E10868



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH030MSS0005E03

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BK = nero  
BU = blu  
GN/YE = verde / giallo