


E10875



Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo



Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno; irradiato; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

