


E10877



Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità	senza alogeno	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Materiali	TPU	
Materiale corpo	TPU	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	



Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0005I04STGH040MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno; irradiato; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

