

# E10885




## Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11728

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	4
Capacità di corrente totale [A]	12

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-15...90
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm]	28 x 60 x 118
Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M12

# E10885



## Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS


### Osservazioni

Quantità


1 pezzo

### Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento



### Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

