


# E10896



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK120MSS0010A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 65

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 26 x 26 x 49

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni


Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato



# E10896



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGK120MSS0010A

### Collegamento

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE