




## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0025E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT003

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado di protezione	IP 68; IP 69K
Dati meccanici	
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 46
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

# E10899



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0025E04

### Collegamento elettrico

Cavo: 25 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco