

E10914




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043SCS0010I04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVW009
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4
Uscite		
Modello elettrico	PNP	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 68	
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali	TPU trasparente	
Materiale corpo	TPU, trasparente	
Materiale dado	ottone, antiaderente	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

E10914



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH043SCS0010I04

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu
WH = bianco