


E10922



Ripartitore centrale

ZDO8F039MSS0010A10

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]	2
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-15...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Numero ingressi ripartitori centrali	8

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E10922



Ripartitore centrale


ZDO8F039MSS0010A10

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR / PVC, senza alogeno, nero, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M8; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm




E10922



Ripartitore centrale

ZDO8F039MSS0010A10

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
VT =	viola
WH =	bianco
YE =	giallo