E10923

Cavo di collegamento

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11324

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10923

Cavo di collegamento

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, TPU, senza alogeno; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato