

# E10940




## Cavo di collegamento

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11347

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità senza alogeno

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Classe di isolamento III

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

Funzionamento 1 x LED, verde

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, dritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



# E10940




## Cavo di collegamento

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, TPU, senza alogeno; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

