




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050VAS0005E05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT010

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 46
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E10954



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH050VAS0005E05

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco