




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050VAS0025E05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 46
Materiali		PVC
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E10956



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH050VAS0025E05

Collegamento elettrico

Cavo: 25 m, PVC, arancione, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GY =	grigio
WH =	bianco