




Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAB031--S0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)




E10972



Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAB031--S0002A03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BN = marrone
BU = blu
GN/YE = verde / giallo