


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0002A06

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[M]	< 30 AC / < 36 DC
-----------------------	-----	-------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato




E10978



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0002A06

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo