

E10979




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0005A06

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E10980

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E10979



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH080MSS0005A06

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo