


# E10981



## Connettore femmina a cablare

SDOGA030PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...55 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 20 x 20 x 46

Materiali PA

Materiale corpo PA

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni


Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Pressacavo: PG 11

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



# E10981



## Connettore femmina a cablare

SDOGA030PLSFKPG

### Collegamento

