


E10992



Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



E10992




Cavo di collegamento

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, \varnothing 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x \varnothing 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

