

# E10996




## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11422

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità senza alogeno

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC

Protezione da sovratensione si; (VDR)

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46,5

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione Stato di commutazione 1 x LED, giallo

### Accessori

Fornitura vite

Etichetta

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10996



## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

