


# E10010



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Uscite

Modello elettrico PNP

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E10010



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0010E03

### Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PVC, nero,  $\varnothing$  4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x  $\varnothing$  0,05 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu