# E1004A

## Connettore femmina a cablare

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G




| | | |
|---|---|---|
| **Applicazione** | | |
| Particolarità | | contatti dorati |
| Applicazione | | Collegamento a circuiti elettrici di sicurezza certificati |
| **Condizioni ambientali** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...80 |
| Grado di protezione | | IP 67 |
| **Test / Certificazioni** | | |
| Certificazione | | BVS 05 ATEX E106 |
| Marchio ATEX | | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| | | II 1D Ex ia IIIB T85°C Da |
| | | II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
| **Dati meccanici** | | |
| Peso | [g] | 53,5 |
| Dimensioni | [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
| Materiali | | PBT |
| Materiale corpo | | PBT |
| Materiale dado | | PA |
| **Osservazioni** | | |
| Osservazioni | | Ta secondo tabella "Somma delle potenze dei circuiti elettrici" nelle istruzioni per l'uso corrispondenti (parte di sicurezza ATEX) |
| | | È possibile collegare vari circuiti elettrici a sicurezza intrinseca tramite i connettori femmina. |
| | | La somma delle tensioni di uno o più circuiti a sicurezza intrinseca non deve superare il valore seguente: |
| | | Utot max = 60 V (valore di punta) |

# E1004A

## Connettore femmina a cablare

SDOAL070PLNFKPG/1D/1G

| | |
|---|---|
| Quantità | 1 pezzo |

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...2,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Rd24, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PA; Contatti: dorato

### Collegamento