


# E10058



## Connettore per valvole a cablare

VALVE PLUG TYPE A



### Applicazione

Particolarità	senza silicone
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacità di corrente totale [A]	16

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...125
Grado di protezione	IP 65

### Dati meccanici

Peso [g]	28
Dimensioni [mm]	42 x 29 x 28
Materiali	PA
Materiale corpo	PA

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E10058



## Connettore per valvole a cablare


VALVE PLUG TYPE A

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x connettore per valvole A DIN, ad angolo; Corpo: PA



### Collegamento

